



MIFARE™ CLASSIC / DESFire™

### Description du produit

- Le cylindre Aperio® autorise l'accès en fonction des données lues sur la carte - les droits d'accès sont programmés sur la carte à l'aide de l'outil de mise à jour (Updater) du système de contrôle d'accès.
- Compatible avec toutes les serrures encastrées à profil européen, y compris sur portes en verre
- Lecteur RFID & récepteur radio dans bouton extérieur - Composants de sécurisation dans bouton intérieur
- Bouton débrayé (=non-actif) - Rotation libre
- Bouton extérieur débrayé (= non-actif) - Bouton intérieur toujours embrayé (=actif), sauf pour les versions avec lecteur sur bouton intérieur
- LED pour la visualisation du statut

### Portée de la livraison

- 1 cylindre double à bouton avec pile (Lithium CR2) et instructions d'installation
- Vis & matériel de fixation

### Accessoires/pièces individuelles

- Application de programmation Aperio
- Pile
- Capot cylindre

### Caractéristiques techniques - Cylindre double - bouton inox

	<b>Agréments</b>	CE; porte coupe-feu jusqu'à 90 minutes; DIN EN 15684 (1/6/B/4/-/F/3/2)
	<b>Version</b>	Versions de bouton fixe ou démontable avec ou sans lecteur RFID
	<b>Dimensions du bouton</b>	43 x 33 mm (L x Ø)
	<b>Finition du bouton</b>	Acier inox
	<b>Longueur du cylindre (LONGUEUR=A/LONGUEUR=B)</b>	Longueur standard de 30/30 mm, extensible par rallonge de 5 mm jusqu'à 60 mm
	<b>Vis de fixation</b>	60 ou 85 mm
	<b>Pile</b>	1 x Lithium CR2
	<b>Durée de vie de la pile</b>	40.000 cycles et 3 ans
	<b>Standard radio</b>	IEEE 802.15.4 (2,4 GHz)
	<b>Cryptage (communication radio)</b>	AES 128 bits
	<b>Indice de protection</b>	IP 55
	<b>Plage de température</b>	0°C à 50°C
	<b>État de la porte</b>	Position des pènes (rentré/sorti) ; Position porte (ouvert/fermé) ; Action béquille intérieure ; Ouverture à la clé ; Attaque
	<b>Technologie RFID</b>	MIFARE Classic® / MIFARE® DESFire® EV1
	<b>Lecture RFID</b>	UID/ Secteur/ Bloc/ Application/ Fichier
	<b>Distance de lecture</b>	< 4 cm
	<b>OSS Standard Offline</b>	Option disponible (MIFARE™ DESFire™, LEGIC® Advant )